



HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC830, įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3/0,3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273411 3/0,3
GTIN	7291075482690
Produktų klasė	26C

Aprašymas

Modelis:

Optimizuotas drožlių formavimas ir valdymas.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766 – 273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 1,8 mm
Tekinimo pastūma f	0,14 - 0,18 mm/aps,
Įpjovimo pastūma f	0,07 - 0,11 mm/aps,
INSL	15,8 mm
Įpjovos plotis w	3 mm

Įpjovos pločio w tolerancija	0,05 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ašmenys	HM
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožialaužis	T
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Kietlydinys	IC830
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas