



DCMT 11T308, Rūšis: CA510



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260387 CA510
GTIN	4960664697656
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMT 11T308 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: HQ

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nuolat

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui