

**NOVUS®****Elektrinis kabių pistoletas, Gamintojo pavadinimas: J-150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078410 J-150
GTIN	4009729077702
Produktų klasė	07E

**Aprašymas****Modelis:**

Paprasti naudoti ir ergonomiški profesionalūs kabių pistoletai tiksliam plonos ir plokščios vielos kabių ir vinių įspaudimui.

- **Užtaisymo sistema - greitas ir paprastas papildymas.**
- **Atstumo ribotuvas lygiagrečiam kabių eilių įspaudimui.**
- **Smūgio jėgos nustatymas.**
- **Patentuotas apsauginis atblokavimas.**
- **Patogu naudoti ir ankštose vietose.**
- **Kontrolinis langelis likusių kabių kiekiui patikrinti.**

Galingas elektrinis kabių pistoletas (230 V / 16 A), skirtas profesionaliam įvairių medžiagų tvirtinimui.

**Techninis aprašymas**

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	1,2 kg
Gamintojo pavadinimas	J-150
tinkamas kabių tipas	A, H, E

Tinklo įtampa	230 V
Nominali srovė	16 A
Modelis	Elektriniai kabių pistoletai
maksimalus kabės įkalimo gylis	14 mm
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto rūšis	Kabių pistoletas