

**NOVUS**<sup>®</sup>**Akumuliatorinis kabių pistoletas, Gamintojo pavadinimas: J-551****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Produktų klasė	07E

**Aprašymas****Modelis:**

Paprasti naudoti ir ergonomiški profesionalūs kabių pistoletai tiksliam plonos ir plokščios vielos kabių ir vinių įspaudimui.

- **Užtaisymo sistema - greitas ir paprastas papildymas.**
- **Atstumo ribotuvas lygiagrečiam kabių eilių įspaudimui.**
- **Smūgio jėgos nustatymas.**
- **Patentuotas apsauginis atblokavimas.**
- **Patogu naudoti ir ankštose vietose.**
- **Kontrolinis langelis likusių kabių kiekiui patikrinti.**

Galingas, profesionalus akumuliatorinis kabių pistoletas, skirtas puikiai tvirtinti įvairias medžiagas.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 × 18V 2,0 Ah akumuliatoriais, įkrovikliu, kabėmis ir transportavimo lagaminu.

**Pastaba:**

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 073870.

**Techninis aprašymas**

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	1

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris	2,7 kg
tinkamas kabių tipas	D, G, E
maksimalus kabės įkalimo gylis	14 mm
Gamintojo pavadinimas	J-214
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Modelis	Akumuliatorinis kabių pistoletas
Produkto rūšis	Kabių pistoletas

## Priedai

Baterijų pakuotėLi-Power Akumulatoriaus talpa 2 Ah	073870 2
Baterijų pakuotėLi-Power Akumulatoriaus talpa 4 Ah	073870 4
Baterijų pakuotėLi-Power Akumulatoriaus talpa 5,2 Ah	073870 5,2
Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC145	073890 ASC145
Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55	073890 ASC55
Akumuliatorių įkrovimo prietaisas Tipas ASC55-8	073890 ASC55-8