

Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: GSB18V45



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.**
- **Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.**
- **Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).**
- **Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Greitojo užveržimo griebtuvas.**

Tvirtas akumuliatorinis suktuvas su galingu varikliu.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 × 18V / 3,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	12,2 m/s ²
---	-----------------------

maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	45 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Gamintojo pavadinimas	GSB 18V-45
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	<2,5 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 500 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Akumulatoriaus talpa	3 Ah
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	10 mm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	21 Nm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	1 kg
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Akumuliatorių kiekis	2
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1900 min ⁻¹
standartinis naudojimas	Medium
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas