

## Akumulatorinis gręžtuvas, Tipas: GSR18V45



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Kompaktiškas akumulatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Ergonomiškas ir patogus naudoti, **kompaktiškas dizainas. Variklis su stabdžiu** užtikrina precizišką darbą.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu ir L-BOXX.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius, pradinius paketus ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073851 ir Nr. 073863 – 073867.

### Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	21 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
standartinis naudojimas	Medium
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Gamintojo pavadinimas	GSR 18V-45
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Svoris	0,9 kg
Akumuliatoriaus talpa	3 Ah
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	45 Nm
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18 V 4-ių polių DC variklis
USP2	Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, su 2 baterijomis, L-Boxx dėkle