

## Tiesinis šlifuoklis, Tipas: GGS30LS



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Produktų klasė	03C

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiškas, patogus tiesinis šlifuoklis įvairioms šlifavimo užduotims.

- **Constant-Electronic užtikrina pastovų sūkių skaičių net ir esant didelei apkrovai.**
- **Naujos užveržimo sistemos dėka, šlifavimo galvutės fiksuojamos be tarpelio preciziniam darbui.**
- **Švelnus paleidimas ir KickBack Stop: pradėjęs strigti, prietaisas tuoj pat išsijungia.**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**
- **Ilgą eksploataavimo trukmę užtikrina tiesioginis aušinimas ir dvigubai užsandarinti rutuliniai guoliai.**
- **6 greičiai apdirbant skirtingas medžiagas.**

Idealiai tinka sudėtingam metalo apdirbimui ir akmens šlifavimui net ir siaurose erdvėse.

#### Tiekimo sudėtis:

Su užspaudimo įvore 6 mm, 2 užveržimo raktais SW 19.

### Techninis aprašymas

Svoris	1,7 kg
Gamintojo pavadinimas	GGS 30 LS
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Tinklo dažnis	50 Hz
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
maksimali vibracija pagal EN	3 m/s <sup>2</sup>

Sūkių skaičiaus diapazonas	7000 - 33000 min <sup>-1</sup>
Nominalioji įtampa	230 V
Naudojama galia	750 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoKLis