

**Elektroninis gulsčiukas iš lengvojo metalo, Ilgis: 250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	467545 250
GTIN	4007368097167
Produktų klasė	46M

**Aprašymas****Modelis:**

Elektroniniu būdu matuojamas kampas ir rezultatas parodomas skaitmeniniu būdu. Matavimo kompiuterį galima sukalibruoti per kelias sekundes tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje. Su vienu horizontaliu ir vienu vertikaliu gulsčiuku jis taip pat gali būti naudojamas įprastu būdu. Labai ilgas veikimo laikas dėl didelės baterijos talpos. Tvirtas, miltelinio būdu padengtas 4 kamerų profilis su 2 frezuotais matavimo paviršiais.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su baterija Nr. 081551 6LR61, stabiliaame, skaidriame plastikiniame vamzdelyje.

**Techninis aprašymas**

IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Ilgis	250 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 6LR61
Leistina paklaida elektronikos moduliui	0,05 (0°, 90°); 0,2 (1°, -89°) laipsniai
Paklaidos riba įprastoje padėtyje ir apverstoje padėtyje	0,5 mm/m
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	H2

Produkto rūšis

Gulsčiukas