

KÄRCHER**Akumulatorinis drėgnojo ir sausojo valymo siurblys, Tipas: NT22AP-0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078520 NT22AP-0
GTIN	4054278672328
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

Akumulatorinis drėgnojo ir sausojo valymo Kärcher siurblys. Ypač mobilus dėl akumulatoriaus, nes yra nepriklausomas nuo maitinimo šaltinio.

- **Pusiau automatinis filtro valymas.**
- **Plokščias žiedlapinis filtras su filtro korpusu.**
- **Akumulatoriaus veikimo laikas pilnu pajėgumu – 35 min.**
- **Apsauginis akumulatoriaus skyriaus dangtelis.**
- **Lengvas ir užima mažai vietos.**

Su NT 22/1 Ap Bp L mes siūlome pirmąjį belaidį drėgnojo ir sausojo valymo siurbį, skirtą profesionaliems poreikiams. Su galinga Battery Power ir akumulatoriumi, užtikrinančiu maksimalią siurbimo galią ir ilgą veikimo laiką.

Tiekimo sudėtis:

Siurbimo žarna, siurbimo vamzdis 2x 0,5 m, flisinis filtro maišelis, drėgno / sauso valymo grindų antgalis 300 mm, siauras antgalis, plokščias popierinis klostuotas filtras.

Pastaba:

Tinkamų atsarginių akumuliatorių ir įkroviklių ieškokite Nr. 078518 CHARGER ir 078519 BATTERY.

Techninis aprašymas

Talpų tūris	22 l
Akumuliatorių kiekis	0
Akumuliatoriaus įtampa	36 V
Garso srovė	342 l/min
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris su akumuliatoriumi	8,6 kg
Gamintojo pavadinimas	NT22AP
maksimali vakuumo galia	152 mbar
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys