

Garant**Freza GARANT Master Alu – labai šiurkštus (spalvotųjų metalų / aliuminio),
HM DLC, Tipas: C1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	543710 C1225
GTIN	4067263117933
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Drožlės neprilimpa, todėl išgaunama puiki paviršiaus kokybė. Koto Ø 6mm. Tinka naudoti rupiajam ir glotniajam apdirbimui. Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnę šilumos kaupimąsi ir geresnę drožlių pašalinimą.

- **Nuimamas didelis kiekis medžiagos.**
- **Tolygus veikimas.**
- **Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnę drožlių pašalinimą.**
- **Moderniausias substratas optimizuotas itin ilgam tarnavimo laikui.**
- **puikus tarnavimo laikas.**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Inovatyvi formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu itin sklandų darbą bei patogų valdymą. Ypač tvirtas 8 mm kotas.

Paskirtis:

Frezavimui didelėmis apkrovomis.

Optimizuotas kietųjų ir minkštųjų aliuminio lydinių, plastikų, bronzos ir spalvotųjų metalų apdirbimas.

Tinka ir rankiniam darbui, ir pramoniniams automatizuotiems procesams. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos su prastu šiluminiu laidumu: Sumažinkite sūkių skaičių, kad išvengtumėte mėlynos spalvos nuospaudų ir tepimo.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis	25 mm
Koto Ø	8 mm
Forma	Užapvalinto cilindro formos
Bendras ilgis	65 mm
Galvos Ø	12 mm
Ašmenys	HM DLC
Produkto rūšis	Freza