

**Akumulatorinis drėgno / sauso valymo siurblys, Tipas: GAS1812MC****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Akumulatorinis dulkių siurblys mobiliam siurbimui. Paprastas transportavimas ir patogus valdymas dėl nešimo kilpų, ant kurių gali būti kabinamas dulkių siurblys. Akumulatorinis dulkių siurblys, turintis M apsaugos nuo dulkių klasę.

- **Su Bosch akumuliatorine automatinio paleidimo sistema darbas tampa lengvesnis.**
- **Didžiausia siurbimo galia dėl bešepetėlinio variklio.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866. Tinkamą automatinio paleidimo sistemą rasite Nr. 070237ff.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Siurbimo žarnos ilgis	1,6 m
Gamintojo pavadinimas	GAS 1812 MC

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Talpų tūris	8 l
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Garso srovė	1800 l/min
Svoris be akumulatoriaus	8 kg
Akumuliatorių kiekis	0
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073851 B18
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073853 B18
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073854 B18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV
Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80