

**Garant****Tekinimo peilis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis:  
25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_4$	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Koto dydis	25 mm
Spaustukas	259038 2
Varžtas spaustukui	259021 1
Varžtas atraminei plokštei	259025 3
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Laikiklio ISO kodas	MVJNR/L 2525M16
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis $L_1$	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500