

metabo**Akumuliatorinis tiesinis pjūklas be akumulatoriaus, Tipas: SSEP18LTBL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078223 SSEP18LTBL
GTIN	4061792250253
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Galingas lengvas akumuliatorinis siaurapjūklis ir lenkta minkšta rankena užtikrina didelį darbo komfortą.

- **Bešepetėlinis variklis greitam darbui ir maksimaliam efektyvumui.**
- **Be įrankių reguliuojamas gylio fiksatorius.**
- **Vario (V) elektronika darbui tinkamu greičiu su kiekviena medžiaga.**
- **Pjūklo diską galima pasukti 180° kampu, kad būtų patogų dirbti virš galvos.**
- **Metabo Quick pjūklų keitimui be įrankių.**
- **Perjungiamo švytuoklinė eiga.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870–Nr. 073890.

Techninis aprašymas

Variklio sandara	be šepetėlių
Svoris	3 kg

maksimali vibracija pagal EN	14,5 m/s ²
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Eigos dažnis	0 - 3000 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	SSEP 18 L BL
Eigos ilgis	32 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Tipas CAS 18 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
įrankių keitimas be įrankių	taip
Produkto rūšis	Pjūklas