



Kompaktiškas, ergonomiškas RA VDE rinkinys, Atsuktuvų skaičius: 17



Užsakymo data

Užsakymo numeris	667256 17
GTIN	4013288229694
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su 154 mm ilgio **keičiamomis geležtėmis, izoliuotomis iki 1000 V** pagal **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. Integruota terkšlė (40 dantų/9° grįžimo kampas) supaprastina ir pagreitina varžtų sukimą, nereikia iš naujo nustatinėti. Perjunginama dešininiam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima fiksuota padėtis.

Tiekama su tvirtu tekstiliniu sulankstomu krepšiu, kuris uždaromas lipuku.

Privalumai:

„Take it easy“ įrankių paieškos sistemoje pagal spalvinius kodus galite **lengvai ir greitai surasti reikiamus įrankius**.

· **Tvirta, priežiūros nereikalaujanti pavarų dėžė iš plieno.**

Turinys:

Plokščia geležtė: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Phillips geležtės: PH1 ir PH2

Pozidriv geležtės: PZ1 ir PZ2

Pozidriv/plokščias (kombinuotas profilis): PZ/S1 ir PZ/S2 (kombinuotas profilis)

Geležtės Torx® varžtams: dyd. TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftform rankena keičiamoms geležtėms Nr. 667411: Gr.1

Ergonomiškos formos rankena su terkšlės funkcija: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Kombinuoto profilio atsuktuvus Pozidriv/plokščias
Atsuktuvų skaičius	17
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkto rūšis	Atsuktuvai