

**Garant**
**Rinkinys be laikiklio Ø 9,75–101,1 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237539
GTIN	4045197584205
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tikslaus ištekinimo galvutę ER plus galima tvirtinti tiesiai į ER40 canginę įspraustinę.**

**Paskirtis:**

Ištekinimo laikikliams su kotu Ø 16 mm ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis. Papildyti galima adapteriu ir WSP laikikliu iki Ø 152,1 mm. **Nustatymo tikslumas 0,01 mm / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.** Ištekinimo laikikliai su ISO keičiama plokštele **CC..0602.**

Keičiamųjų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele **CC..09T3..**

**Tiekimo sudėtis:**

po 1 ištekinimo laikiklį (maks. darbinis ilgis): Nr. 237630 ištekinimo laikiklis Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 ištekinimo laikiklis Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 ištekinimo laikiklis Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

Nr. 237642 ištekinimo laikiklis Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 keičiamų plokštelių laikiklis: Nr. 237645 skirta Ø 87,75 – 101,1 mm (su adapteriu Nr. 237534 iki Ø 114,1 mm).

po 1 keičiamą plokštelę: naudokite Nr. 260052 dyd. CU7010 (arba CC..0602);

Nr. naudokite Nr. 260058 dyd. CU7010 (arba CC..09T3).

**Atsarginė dalis:**

Skirta Nr. 237630–237642: keičiamųjų plokštelių varžtas Nr. 219830.

Skirtas Nr. 237645; 237531; 237532: ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

**Rekomendacija:**

- Keičiama ištekimo plokštelė Nr. 265340 dyd.F (CBN) grūdintiems plienams.
- Keičiama ištekimo plokštelė Nr. 237695 dyd. HB7015 gilioms ir tikslioms kiaurymėms (sumažinta pjovimo jėga ir geras drožlės formavimas).

**Pastaba:**

Laikykitės pjovimo briaunos pozicijos  $\pm 20^\circ$ !

---

## Techninis aprašymas

Jungtis	ER40
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis