

Garant
NC grąžtas HSS-E Nr. 112000 plastikinėje dėžutėje 90°, be dangos, Tipas: 6-12


Užsakymo data

Užsakymo numeris	112107 6-12
GTIN	4067263117735
Produktų klasė	11A

Aprašymas

Modelis:

NC centravimo grąžtų rinkinys plastikinėje dėžutėje.

Su įpjovomis pagal DIN 1835-B. Tiksliai užgalasta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.

Turinys:

4 NC centravimo grąžtai Nr. 112000.

Turinys:

Po 1 NC centravimo grąžtą: dyd. 6; 8; 10; 12.

Tiekimo sudėtis:

4 dalių NC grąžtų rinkinys plastikinėje dėžutėje.

Pastaba:

Gręžimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį).

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	12 mm
Nominalusis Ø D _c	6 mm
Nominalusis Ø D _c	8 mm

Nominalusis $\varnothing D_c$	10 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	h6
Smailas kampas	90 laipsniai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

NC centravimo grąžtas HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC centravimo grąžtas HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC centravimo grąžtas HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC centravimo grąžtas HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8