

Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: R036CS1HL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Produktų klasė	03I

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. **Patogu naudoti** dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. **Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara** su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis. Didelio našumo ekscentrinis šlifuoklis su **integruota nusiurbimo sistema** švariems paviršiams. Su 5 mm ekscentrine jėga.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.

Techninis aprašymas

Nusiurbimo tipas	Atskiras nusiurbimas
maksimali vibracija pagal EN	3,9 m/s ²
maksimalus oro poreikis	498 l/min
Kėlimas	5 mm
Šlifavimo lėkštelės Ø	150 mm
Svoris	0,9 kg
Darbinis triukšmas	82 dB(A)

maksimalus sūkių skaičius

13000 min⁻¹

Produkto rūšis

Ekscentrinis šlifuoκlis