


TNMG 220408, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Produktų klasė	25E

Aprašymas

TNMG 220408 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Drožlialaužis	PS
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 4,5 mm
Kietlydinys	CA510

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 220408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui