



Line Light darbinis šviestuvas, Tipas: 750

Užsakymo data

Užsakymo numeris	081340 750
GTIN	5708997000557
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Line Light darbinis šviestuvas yra iš ekstruzinio akrilo profilio su **įmontuotu lęšiu** (apšvietimo kampas 75°), todėl itin **tvirtas**. Jis skirtas naudoti **sudėtingiausiomis sąlygomis** ir bet kioje darbo patalpoje užtikrina stiprų ir koncentruotą apšvietimą. **Su akumuliatoriumi mobiliam naudojimui** su papildomu priekyje esančiu prožektoriumi (150 liumenų).

Su 24 V nuolatinės srovės įėjimu prijungti tiesiai prie staklių arba per transformatorių Nr. 081342 prie 230 V tinklo įtampos.

Lempą galima pasukti laikiklyje ir nustatyti, kad neakintų.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Montuoti **darbo vietoje arba transporto priemonėje**.

Tiekimo sudėtis:

Darbo šviestuvas, 2 spaustukai ir jungtys, galiniai elementai, kabelio įvedimas / veržtuvas, 2 jungiamosios movos.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Šviesos srautas	550 lm
LEDų kiekis	96
IP apsaugos klasė	IP 67
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne

Šviesos stiprumas	7 W
Nominalioji įtampa	230 V
Apšvietimo kampas	75 laipsniai
ATEX zona	Nėra
Galvos Ø	25 mm
Bendras ilgis	750 mm
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

Priedai

Magnetinis laikiklis	081344
Vakuuminis laikiklis	081345