

**Multinorm kelnės Bizflame™, pilka / mėlyna, Dydžiai coliais: 34****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091447 34
GTIN	5036108308316
Produktų klasė	04J

Aprašymas**Modelis:**

Portwest Bizflame™ Industry kolekcija buvo sukurta naudoti atšiauriausiomis sąlygomis. Specialus audinys apsaugo nuo spindulių ir kontaktinio karščio bei išlydyto metalo pusrų. Šio asortimento modeliai yra **be metalo**, todėl sumažėja statinės elektros ir paviršiaus pažeidimų rizika. Įsiūtos ir **nedegios šviesą atspindinčios juostos** užtikrina geresnę matomumą. Be to, medžiaga yra tvirta ir **tinka skalbti pramoniniu būdu**. Neblunkančių spalvų ir stabilios formos. Dvispalvės dviejų spalvų kelnės su tvirtu juosmeniu yra labai patogios, nes **šonuose yra elastinė juosta**.

- **Kišenė liniuotei ir septynios papildomos kišenės suteikia pakankamai vietos daiktams laikyti.**
- **Kišenės kelių pagalvėlėms su dviejų padėčių aukščio reguliavimu.**
- **Reguliuojama apačia, kad būtų galima pritaikyti skirtingo ilgio kojoms.**

Standartas:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Drabužių dydis coliai	34
Audinio sudėtis	80% medvilnė
Audinio sudėtis	1% anglies pluoštas
Audinio sudėtis	19% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	340 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Plovimas	60 °C švelnus skalbimas
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva	pilka / mėlyna
Norma	EN 13034-6
Norma	EN IEC 61482-2