

PORTWEST**Multinorm kelnės WX3™, juodos / antracito, Dydžiai coliais: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091449 40
GTIN	5036108368334
Produktų klasė	04J

Aprašymas**Modelis:**

Portwest WX3™ kolekcija yra pagaminta iš **280g Modaf flame™ audinio** ir sujungia tvirtus apsauginius drabužius su komfortu ir estetika. Ši savybė užtikrina, kad nedegios savybės išliktų nuolat. **Tamprūs įsiuvai** užtikrina išskirtinį lankstumą tose srityse, kur reikia didesnių judesių, todėl kasdienis darbas tampa lengvesnis. Sudėtingi dizaino sprendimai apvadams, užsegimams ir kišenėms užtikrina neprilygstamą prigludimą ir saugumą.

Dėl **elastinės šoninės juosmens juostos** ir **tamprųjų įsiuvų** šios kelnės yra labai patogios.

- **Kišenė liniuotei ir daug kitų kišenių daiktams laikyti.**
- **Kišenės kelių pagalvėlėms su dviejų padėčių aukščio reguliavimu.**
- **Reguliuojama apačia, kad būtų galima pritaikyti skirtingo ilgio kojoms.**

Standartas:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Serija	WX3
Drabužių dydis coliai	40
Audinio sudėtis	60% modakrilas
Audinio sudėtis	39% medvilnė
Audinio sudėtis	1% anglies pluoštas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	280 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva	juodos / antracito
Norma	EN IEC 61482-2
Norma	EN 13034-6
Produkto rūšis	Įspėjamosios spalvos kelnės