

PORTWEST**Multinorm kelnės WX3™, juodos / antracito, Dydžiai coliais: 33****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091449 33 |
| GTIN | 5036108368297 |
| Produktų klasė | 04J |

Aprašymas**Modelis:**

Portwest WX3™ kolekcija yra pagaminta iš **280g Modaf flame™ audinio** ir sujungia tvirtus apsauginius drabužius su komfortu ir estetika. Ši savybė užtikrina, kad nedegios savybės išliktų nuolat. **Tamprūs įsiuvai** užtikrina išskirtinį lankstumą tose srityse, kur reikia didesnių judesių, todėl kasdienis darbas tampa lengvesnis. Sudėtingi dizaino sprendimai apvadams, užsegimams ir kišenėms užtikrina neprilygstamą prigludimą ir saugumą.

Dėl **elastinės šoninės juosmens juostos** ir **tamprųjų įsiuvų** šios kelnės yra labai patogios.

- **Kišenė liniuotei ir daug kitų kišenių daiktams laikyti.**
- **Kišenės kelių pagalvėlėms su dviejų padėčių aukščio reguliavimu.**
- **Reguliuojama apačia, kad būtų galima pritaikyti skirtingo ilgio kojoms.**

Standartas:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Serija | WX3 |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Drabužių dydis coliai | 33 |
| Audinio sudėtis | 60% modakrilas |
| Audinio sudėtis | 39% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 1% anglies pluoštas |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 280 g/m ² |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Spalva | juodos / antracito |
| Norma | EN IEC 61482-2 |
| Norma | EN 13034-6 |
| Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |