



Suvirintojo kaukė 3M™Speedglas™ G5-03 Pro VC, Spalva: BLACK



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 098005 BLACK |
| GTIN | 4064035137441 |
| Produktų klasė | 040 |

Aprašymas

Modelis:

3M™ Speedglas™ suvirintojo kaukė sukurta specialiai universaliai suvirintojui. Kaukė turi **lietimui jautrią funkciją, skirtą perjungti šlifavimo arba pjovimo režimus**. Galima konfigūruoti su įvairiais priedais, pvz., šalmo šviestuvais, kaklo apsauga ir galvos apsauga. Ergonomiškas galvos raištis užtikrina puikiai subalansuoto šalmo gerą dėvėjimo komfortą. Su Welding filtru G5-01/03VC (098006 G5-01/03). 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** užtikrina dar geresnę suvirinimo vietos matomumą ir kontrolę. Tamsiam lygiui galite pasirinkti natūralų, šaltą ar šiltą atspalvį.

Suvirinimo filtro langelis: 73 x 109 mm.

Tamsieji apsaugos lygiai: 8 – 14.

Šviesumo lygis: 3. Su 3 V ličio baterija (veikia iki 2 000 valandų).

Paskirtis:

Ypač tinka suvirintojams, kuriems dažnai reikia šlifuoti ir pjauti.

Standartas:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------|
| Klasifikavimas pagal EN 379 | 1/1/1/2 |
|-----------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Gamintojo pavadinimas | G5-03 Pro VC |
| Spalva | juoda |
| Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 0,1 ms |
| Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 500 - 1300 ms |
| Akumuliatorių kiekis | 1 |
| Suvirintojo filtro matymo laukas [mm] | 73 × 109 mm |
| Nominalioji įtampa | 3 V |
| Produkto rūšis | Suvirintojo kaukė |