

Garant**Tekinimo peilis su keičiama plokšte, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spaustukas	259038 2
Laikiklio ISO kodas	MVVNN 2020K16
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas spaustukui	259021 1
Atraminė plokštelė	259031 39
Varžtas atraminei plokštei	259025 3
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	125 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	45 mm
Koto dydis	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500