



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

FlexxTower riedantys pastoliai, Platformos aukštis: 3100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

966305 3100

GTIN

4031405951020

Produktų klasė

98G

Aprašymas**Modelis:**

Riedantys pastoliai pagaminti iš tvirto aliuminio apvalaus vamzdžio su suvirintomis rėmo dalimis. Su aliuminio šoninėmis plokštėmis ir milteliniu būdu padengtu turėklų rėmu su integruotomis kelių juostomis apsaugai nuo kritimo. Paprasta ir saugu surinkti ir išardyti iš vieno lygio į kitą vienam žmogui, naudojant 3-T metodą, galima naudoti iki 2 žmonių. Montavimas be įrankių dėl įstatomų jungčių ir greito fiksatoriaus atlaisvinimo. Mažas atskirų dalių svoris leidžia lengvai tvarkyti, taip pat taupyti vietą transportuojant ir sandėliuojant. Atskiros dalys gali būti kompaktiškai sudėtos viena į kitą ir naudojamos kaip transportavimo vežimėlis. Su sulankstomais trikampaiais stabilizatoriais su pasukama koja, užtikrinančiais didelį lankstumą ir stabilumą – taip pat idealiai tinka montuoti prie sienos arba darbams siaurose vietose. Su 4 valdomais ratukais Ø 125 mm, su fiksavimo stabdžiais, centrine apkrova ir sukliu. Aukščio reguliavimas su lygio balansyru.

Standartas:DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m².**Techninis aprašymas**

su ratukais

taip

Ratukų skaičius	4
Svoris	102 kg
Platformos gylis	600 mm
Platformos plotis	1200 mm
Platformos aukštis	3100 mm
Pastolių aukštis	4,3 m
Darbinis aukštis apie	5,1 m
Transportuoti matmenys	1400×800×900 mm
Lipimo įrangos keliamoji galia	200 kg
Produkto rūšis	Pastoliai