

**Iškertamosios žirklys, Tipas: 7232466****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Produktų klasė	03F

Aprašymas**Modelis:**

- **Labai mažos eksploatacinės išlaidos dėl labai patvaraus puansono ir matricos.**
- **QuickIN greitojo keitimo sistema greitam puansono ir matricos keitimui be įrankių.**
- **Darbinę kryptį galima pakeisti be įrankių.**

Galingos iškertamosios žirklys puikiai kerpa kreivėse, skirtos įdubimams ir išpjovoms.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073851 – Nr. 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 ir Nr. 073867. Įkrovikliai Nr. 073866.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Mažiausios kreivės spindulys	7 mm
Pjovimo greitis	1,5 m/min
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm ²	1,8 mm
Naudojama galia	1700 W
Svoris	3,6 kg

Tinklo dažnis	50 Hz
Pjūvio plotis	14 mm
Eigos dažnis	820 min ⁻¹
Tinklo įtampa	230 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm ²	3,5 mm
Gamintojo pavadinimas	BLK 3.5E
Produkto rūšis	Iškertamosios žirklys