



Iškertamosios žirklys, Tipas: 7232476



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- **Labai mažos eksploatacinės išlaidos dėl labai patvaraus puansono ir matricos.**
- **QuickIN greitojo keitimo sistema greitam puansono ir matricos keitimui be įrankių.**
- **Darbinę kryptį galima pakeisti be įrankių.**

Galingos iškertamosios žirklys išmontavimo ir pjovimo darbams.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius rasite Nr. 073851 – Nr. 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 ir Nr. 073867. Įkrovikliai Nr. 073866.

Techninis aprašymas

Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Svoris	3,8 kg
Naudojama galia	1700 W
Eigos dažnis	820 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	BLK 5,0
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm ²	5 mm
Mažiausios kreivės spindulys	90 mm

Tinklo įtampa	230 V
Tinklo dažnis	50 Hz
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Pjovimo greitis	1,3 m/min
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm ²	2,5 mm
Pjūvio plotis	8 mm
Produkto rūšis	Iškertamosios žirklys