

**Akumuliatorinis / elektrinis radijas, Tipas: 4933492344****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Produktų klasė	03L

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas, nuo drėgmės apsaugotas (IP54) radijas statyboms, naudojamas tiek prijungus prie tinklo, tiek ir su akumuliatoriumi. Bluetooth akumuliatorinis radijas su galinga garso sistema.

- **Smūgius slopinantys galiniai dangteliai apsaugo nuo kritimo**
- **USB-C sąsaja mobiliesiems įrenginiams įkrauti**
- **Su Milwaukee 18V/5Ah akumuliatoriumi galima dirbti iki 13 valandų.**
- **Eksplotavimas su Milwaukee 18 V akumuliatoriais arba 230 V tinklo įtampa.**

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Yra tinklo kabelis, 2 baterijos, AUX jungties kabelis, be akumuliatorių.

**Techninis aprašymas**

Svoris	5 kg
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Aukštis	218 mm

IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Plotis	228 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Gamintojo pavadinimas	M18RADDAB+G2-018V/-
Ilgis	515 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Produkto rūšis	Radijas