

metabo**Akumuliatorinis siaurapjūklis be akumulatoriaus, Tipas: ST18L90****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas ir itin patogus akumuliatorinis siaurapjūklis tiksliam **pjovimui**.

- **Reguliuojamas sūkių skaičius, švytuoklinė eiga ir giliai įmontuota spyruoklinė pjūklo kreipiamoji.**
- **Prijungiama pjuvenų nupūtimo funkcija užtikrina, kad pjūvio vieta būtų švari ir aiškiai matoma.**
- **Mažas rankenos perimetras ir minkštas rankenos paviršius.**

Kasdienis pagalbininkas pjovimo darbams: patogus akumuliatorinis siaurapjūklis medienai iki 90 mm.

- **Pjuvenų nupūtimo funkcija užtikrina, kad pjūvio vieta būtų švari ir aiškiai matoma.**
- **Nusiurbimo funkcija, apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, su nusiurbimo antgaliu, apsauginiu stiklu ir šešiabriauniu raktu. Su apsauga nuo trūkių.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	8,7 m/s ²
Ypatybė	mažas rankenos perimetras
Eigos dažnis	750 - 3000 min ⁻¹
Gamintojo ID	ST 18 L 90
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Švytuoklės eiga	4 lizdų
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Įrankių keitimas be įrankių	taip, Metabo Quick
Konstrukcija	Tiesi forma
maksimalus pjūvio storis pliene	10 mm
Gamintojo pavadinimas	ASTS 18-26 AS
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nuosklembos paklaida	taip
Svoris	1,9 kg
maksimalus pjūvio storis medienoje	90 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Pjūklas