

metabo**Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su ličio jonų akumuliatoriumi, Tipas: 613157500**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu varikliu ir 2 greičių pavara.

Pasirinkite pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba įrenginį be priedų dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai.

Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvus ir praktiškas diržo kabliukas, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

- **Itin kompaktiškos formos akumuliatorinis smūginis gręžtuvas universaliam naudojimui.**
- **Smūginio gręžimo funkcija mūro gręžimui.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užspaudimo griebtuvu, 2 x ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir metaline dėže.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	2
Svoris be akumulatoriaus	0,9 kg
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Variklio sandara	be šepetėlių
maksimalus smūgių skaičius	25500 min ⁻¹
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Gamintojo pavadinimas	SB 18 L BL
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	65 Nm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	28 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 1700
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 500
standartinis naudojimas	Medium
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Metabox
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas