

Garant**NC gražtas HSS-E Nr. 112020 plastikinėje dėžutėje 90°, TiAlN, Tipas: 6-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	112108 6-12
GTIN	4067263117742
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

NC centravimo gražtų rinkinys plastikinėje dėžutėje.

Su įpjuovomis pagal DIN 1835-B. Tiksliai užgalšta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.

Turinys:

4 NC centravimo gražtai Nr. 112000.

Turinys:

Po 1 NC centravimo gražtą: dyd. 6; 8; 10; 12.

Tiekimo sudėtis:

4 dalių NC gražtų rinkinys plastikinėje dėžutėje.

Pastaba:

Gręžimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės \emptyset (o ne gražto išorinį).

Techninis aprašymas

Nominalusis $\emptyset D_c$	10 mm
Nominalusis $\emptyset D_c$	6 mm
Nominalusis $\emptyset D_c$	8 mm

Nominalusis $\varnothing D_c$	12 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	h6
Smailas kampas	90 laipsniai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	87 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	56 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Ketus (G)	tinka	31 m/min	K
CuZn	tinka	100 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka

Priedai

NC centravimo grąžtas HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC centravimo grąžtas HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC centravimo grąžtas HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC centravimo grąžtas HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8