



Lazerinis atstumo matuoklis DISTO™, Tipas: D5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	465550 D5
GTIN	7640180531241
Produktų klasė	47C

Aprašymas

Modelis:

Smūgiams atsparus plastikinis korpusas su lengvai valdoma simbolių klaviatūra. Aukštos kokybės **Leica stiklo optika** ypač stabiliam ir temperatūros svyravimas atspariam **magnio korpuse**. Apšviestas ir besisukantis spalvotas ekranas optimaliam matomumui. Power Range Technologie™ matavimams **iki 150 m be taikinio**. 2 lazerių klasė išbandyta pagal ISO 16331-1.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Apsauginis dėklas ir kilpa rankai.

Pastaba:

Duomenų perdavimas per Bluetooth® Smart nemokama programėle išmaniesiems telefonams Leica „DISTO™ Plan“ (Android nuo versijos 4.3, Apple nuo iPhone 4s). Lengva daryti eskizus.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
IP apsaugos klasė	IP 65
Srovės tiekimas	Ličio jonų
Svoris	180 g
netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Ilgis	144 mm
Skaitmeninis ieškiklis su padidinimo funkcija	4 lizdų

Serija	DISTO™
Stovo sriegis	1/4 UNC in
Plotis	60 mm
Paskutinių matavimų parodymas	taip
Matavimo tikslumas	±1,0 mm
Veikimo nuotolis	200 m
Aukštis	24 mm
Ploto ir tūrio matavimai	taip
universalus antgalis	taip
Sudėtis / atimtis	taip
Minimalūs / maksimalūs matavimai	taip
Posvyrio jutiklis	360 laipsniai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Lazerio klasė pagal IEC 825-1	2
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis