

 steinel**Pramoninis fenas, Tipas: 89504****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078321 89504
GTIN	4007841089504
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės karšto oro pistoletas HM 2620 E profesionaliam naudojimui. Elektroniniu būdu valdomas su tolygiu oro srauto kontroliavimu.

Paskirtis:

Plastikų suvirinimui ir formavimui, sutraukimui, dažų pašalinimui, litavimui, džiovinimui, tirpinimui.

Techninis aprašymas

Tinklo įtampa	230 V
Tinklo dažnis	50 Hz
Oro srautas	150 - 500 l/min
Oro temperatūra	50 - 700 °C
Svoris	840 g
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Naudojama galia	2300 W
Gamintojo pavadinimas	HM 2620 E
Produkto rūšis	Pramoninis fenas

