



Lazerinis atstumo matuoklis DISTO™, Tipas: X6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	465550 X6
GTIN	7640180531258
Produktų klasė	47C

Aprašymas

Modelis:

Smūgiams atsparus plastikinis korpusas su lengvai valdoma simbolių klaviatūra. Aukštos kokybės **Leica stiklo optika** ypač stabiliam ir temperatūros svyravimas atspariam **magnio korpuse**. Apšviestas ir besisukantis spalvotas ekranas optimaliam matomumui. Power Range Technologie™ matavimams **iki 150 m be taikinio**. 2 lazerių klasė išbandyta pagal ISO 16331-1.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Apsauginis dėklas ir kilpa rankai.

Pastaba:

Duomenų perdavimas per Bluetooth® Smart nemokama programėle išmaniesiems telefonams Leica „DISTO™ Plan“ (Android nuo versijos 4.3, Apple nuo iPhone 4s). Lengva daryti eskizus.

Techninis aprašymas

Skaitmeninis ieškiklis su padidinimo funkcija	4 lizdų
Ilgis	155 mm

Serija	DISTO™
Plotis	68 mm
netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip
Sudėtis / atimtis	taip
Minimalūs / maksimalūs matavimai	taip
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Svoris	230 g
Posvyrio jutiklis	360 laipsniai
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
IP apsaugos klasė	IP 65
Aukštis	25 mm
Stovo sriegis	1/4 UNC in
Matavimo tikslumas	±1,0 mm
Srovės tiekimas	Ličio jonų
Paskutinių matavimų parodymas	taip
Ploto ir tūrio matavimai	taip
Veikimo nuotolis	250 m
universalus antgalis	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Lazerio klasė pagal IEC 825-1	2
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis