

**Pramoninis fenas, Tipas: 89672**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	078321 89672
GTIN	4007841089672
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

Feno su priedais rinkinys HM 2320 E plastikiniame lagamine:

- **Pistoletu formos pramoninis fenas su tolygiu oro srauto reguliavimu, 4 atminties programomis, skaitmeniniais temperatūros ir likusio karščio rodmenimis, LOC funkcija, valdymas viena ranka.**
- **Pritaikymo antgalis 9 mm, plokščias siauro plyšio antgalis 50 mm, atspindintis antgalis, susitraukiančių žarnų rinkinys iš 100 dalių.**

Paskirtis:

Plastikų suvirinimui ir formavimui, sutraukimui, dažų pašalinimui, litavimui, džiovinimui, tirpinimui.

Techninis aprašymas

Svoris	960 g
Oro temperatūra	80 - 650 °C
Tinklo įtampa	230 V
Pakuotė	Transportavimo lagaminas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	HM 2320 EKF
Oro srautas	150 - 500 l/min
Modelis	Asortimentas
Tinklo dažnis	50 Hz
Naudojama galia	2300 W
Produkto rūšis	Pramoninis fenas