

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W29: 42-130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237000 42-130
GTIN	4047109178212
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Dėl specialios plokštelės briaunos geometrijos tinka naudoti tik KOMET KUB® gręžimo laikikliuose.

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 080404

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,16 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	42-130
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,16 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 080404
Kietlydinys	BK8425
Tipas	INOX

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		