


**Garant****ESD replės asortimentas, Raktų skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	973210 4
GTIN	4067263118282
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai ESD kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Tuščias ESD kietojo putplasčio įdėklas Nr. 973200 dyd. 973210: 1 vnt.

GARANT ESD šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726742 dyd. 135: 1 vnt.

GARANT ESD smailios replės elektronikai Nr. 727162 dyd. 155: 1 vnt.

GARANT ESD smailios replės elektronikai, smulkios, Nr. 727170 dyd. 140S: 1 vnt.

GARANT ESD apvalios replės elektronikai Nr. 727175 dyd. 135: 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Modelis	su replėmis
Įrankių skaičius	4
Plotis G	8
Gylis	250 mm
Gylis G	10

Plotis	200 mm
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×10
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai medžiagoms, sudėtyje turinčioms geležies Visas ilgis 135 mm	726742 135
Smailios replės elektronikai su ilgomis žiaunomis Visas ilgis 155 mm	727162 155
Smailios žnyplės elektronikai Visas ilgis 140S mm	727170 140S
Apvalios replės elektronikai Visas ilgis 135 mm	727175 135
Kietojo putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams ESD tinka kietojo putplasčio komplektui 973210	973200 973210