

**Garant****Tekinimo peilis su keičiama plokšte, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	45 mm
Funkcinis plotis L <sub>4</sub> neutralaus laikiklio darbinis plotis	12,5 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 3
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Spaustukas	259038 2
Laikiklio ISO kodas	MVVNN 2525M16
Atraminė plokštelė	259031 39
Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas spaustukui	259021 1
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500