

**TNMG 160404, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,8 - 4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	MS
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui