

Garant**Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75-164 mm, Jungtis: SK40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237541 SK40
GTIN	4045197608499
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

Skirta Ø 9,75 – 164 mm, su suklio galvute Nr. 237546, ištekimo laikikliais ir priedais lagamine.

Galima praplėsti su tilteliu Nr. 237560 iki Ø 320 mm. **Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.**

Paskirtis:

Tekinimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Ištekimo laikikliams ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis **CC..0602.**

Tiekimo sudėtis:

1 suklio galvutė: Nr. 237546 SK40

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 tiltelis: Nr. 237647 Ø praplėtimui 86 – 164 mm.

1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

Atsarginė dalis:

Ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Techninis aprašymas

Jungtis	SK40
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Tiltelis	237647
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Reguliuojamas ištekimo laikiklis	237640
Ištekimo laikiklis	237634
Ištekimo laikiklis	237632
Ištekimo laikiklis	237636
Reguliuojamas ištekimo laikiklis	237642
Ištekimo laikiklis	237630
Ištekimo plokštelės laikiklis tilteliui Tipas 06	237564 06
Suklio galvutė Ø 9,75 – 320 mm Jungtis SK40	237546 SK40
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75-164 mm	237569