

Garant
eco tekinimo peilis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251703 20/16
GTIN	4045197650993
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: MVJNR/L 2025X16

tinkamos keičiamosios plokštelės: VN.. 1604..

Darbinės dalies ilgis L_4 : 32 mm

Galvutės ilgis L_1 : 46 mm

Bendras ilgis L: 105 mm

Atraminė plokštelė: 259031 1

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 1
Spaustukas	259038 3
tinkamos keičiamosios plokštelės	VN.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm

Varžtas spaustukui	259021 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 9
Koto dydis	20 mm
ISO kodų laikiklis	MVJNR/L 2025X16
Galvutės ilgis L ₁	46 mm
Bendras ilgis L	105 mm
Paskirtis	kairinis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Spaustukas Tipas 3	259038 3
Atraminė plokštelė Tipas 1	259031 1
Varžtas spaustukui Tipas 2	259021 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 9	259025 9