

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK2730, Pavadinimas, tipas W29: 34-200****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237080 34-200
GTIN	4047109101043
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Pastaba:****Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 06T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	34-200
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 06T304
Kietlydinys	BK2730
Tipas	INOX
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		