

Garant
Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75-164 mm, Jungtis: BT40

Užsakymo data

Užsakymo numeris	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Modelis:

Skirta Ø 9,75 – 164 mm, su suklio galvute Nr. 237546, ištekimo laikikliais ir priedais lagamine.

Galima praplėsti su tilteliu Nr. 237560 iki Ø 320 mm. **Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.**

Paskirtis:

Tekimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Ištekimo laikikliams ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis **CC..0602**.

Tiekimo sudėtis:

1 suklio galvutė: Nr. 237546 BT40

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 tiltelis: Nr. 237647 Ø praplėtimui 86 – 164 mm.

1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

Atsarginė dalis:

Ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Techninis aprašymas

Jungtis	BT40
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Ištekinimo laikiklis	237634
Ištekinimo plokštelės laikiklis tilteliui Tipas 06	237564 06
Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237640
Tiltelis	237647
Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237642
Ištekinimo laikiklis	237632
Suklio galvutė Ø 9,75 – 320 mm Jungtis BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Ištekinimo laikiklis	237630
Ištekinimo laikiklis	237636
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75-164 mm	237569