


**TNMG 160408, Rūšis: KW10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251583 KW10
GTIN	4960664220861
Produktų klasė	25E

Aprašymas

TNMG 160408 KW10 Kietlydinys: KW10
Drožlialaužis: AH
Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 400 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	AH
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	KW10

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui