

Garant

Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75–101,1 mm, Jungtis: ER40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	237512 ER40
GTIN	4045197608567
Produktų klasė	29W

Aprašymas

Modelis:

Tikslaus ištekimo galvutę ER galima tvirtinti tiesiai į ER40 įspraustinę.

Paskirtis:

Ištekimo laikikliams su kotu Ø 16 mm ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis. Papildyti galima adapteriu ir WSP laikikliu iki Ø 152,1 mm. **Nustatymo tikslumas 0,01 mm / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.** Ištekimo laikikliai su ISO keičiama plokštele **CC..0602**. Keičiamų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele **CC..09T3..**

Tiekimo sudėtis:

1 ištekimo galvutė: Nr. 237513 ER40

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinis ilgis): Nr. 237630 ištekimo laikiklis Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 ištekimo laikiklis Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 ištekimo laikiklis Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

Nr. 237642 ištekimo laikiklis Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 keičiamų plokštelių laikiklis: Nr. 237645 skirta Ø 87,75 – 101,1 mm (su adapteriu Nr. 237534 iki Ø 114,1 mm).

po 1 keičiamą plokštelę: naudokite Nr. 260052 dyd. CU7010 (arba CC..0602);

Nr. naudokite Nr. 260058 dyd. CU7010 (arba CC..09T3).

Atsarginė dalis:

Skirta Nr. 237630–237642: keičiamų plokštelių varžtas Nr. 219830.

Skirtas Nr. 237645; 237531; 237532: ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 - 237698.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237531 Ø praplėtimui 105,75 – 119,1 mm (iki 132,1 su adapteriu 237534).

Keičiamų plokštelių laikiklis 237532 Ø praplėtimui 125,75 – 139,1 mm (iki 152,1 su adapteriu 237534). Laikykitės pjovimo briaunos pozicijos $\pm 20^\circ$!

Techninis aprašymas

Jungtis	ER40
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Reguliuojamas ištekimo laikiklis	237642
Keičiamųjų plokštelių laikiklis	237645
Suklio galvutė Ø 9,75-152,1 mm Jungtis ER40	237513 ER40
Ištekimo laikiklis	237630
CC. T 09T304 Rūšis CU7010	260058 CU7010
Reguliuojamas ištekimo laikiklis	237640
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Ištekimo laikiklis	237634
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75–101,1 mm	237539