

Garant
eco tekinimo peilis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251703 25/16
GTIN	4045197651006
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: MVJNR/L 2525X16

tinkamos keičiamosios plokštelės: VN.. 1604..

Darbinės dalies ilgis L₄: 32 mm

Galvutės ilgis L₁: 46 mm

Bendras ilgis L: 117,5 mm

Atraminė plokštelė: 259031 1

Techninis aprašymas

tinkamos keičiamosios plokštelės	VN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Spaustukas	259038 3
Atraminė plokštelė	259031 1

Varžtas spaustukui	259021 2
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	46 mm
ISO kodų laikiklis	MVJNR/L 2525X16
Varžtas atraminei plokštei	259025 9
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	117,5 mm
Paskirtis	kairinis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Spaustukas Tipas 3	259038 3
Varžtas spaustukui Tipas 2	259021 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 9	259025 9
Atraminė plokštelė Tipas 1	259031 1