

**Garant**
**Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75–101,1 mm, Jungtis: HW63**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Tikslaus ištekimo galvutę ER galima tvirtinti tiesiai į ER40 įspraustinę.**
**Paskirtis:**

Ištekimo laikikliams su kotu Ø 16 mm ir laikikliams su keičiamomis plokštelėmis. Papildyti galima adapteriu ir WSP laikikliu iki Ø 152,1 mm. **Nustatymo tikslumas 0,01 mm / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.** Ištekimo laikikliai su ISO keičiama plokštele **CC..0602**. Keičiamų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele **CC..09T3..**

**Tiekimo sudėtis:**

1 ištekimo galvutė: Nr. 237513 HW63

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinis ilgis): Nr. 237630 ištekimo laikiklis Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 ištekimo laikiklis Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 ištekimo laikiklis Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

Nr. 237642 ištekimo laikiklis Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 keičiamų plokštelių laikiklis: Nr. 237645 skirta Ø 87,75 – 101,1 mm (su adapteriu Nr. 237534 iki Ø 114,1 mm).

po 1 keičiamą plokštelę: naudokite Nr. 260052 dyd. CU7010 (arba CC..0602);

Nr. naudokite Nr. 260058 dyd. CU7010 (arba CC..09T3).

**Atsarginė dalis:**

Skirta Nr. 237630–237642: keičiamų plokštelių varžtas Nr. 219830.

Skirtas Nr. 237645; 237531; 237532: ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

**Rekomendacija:**

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 - 237698.

**Pastaba:**

Keičiamų plokštelių laikiklis 237531 Ø praplėtimui 105,75 – 119,1 mm (iki 132,1 su adapteriu 237534).

Keičiamų plokštelių laikiklis 237532 Ø praplėtimui 125,75 – 139,1 mm (iki 152,1 su adapteriu 237534).

---

**Techninis aprašymas**

Jungtis	HW63
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

---

**Priedai**

Ištekimo laikiklis	237630
Reguliuojamas ištekimo laikiklis	237642
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
CC. T 09T304 Rūšis CU7010	260058 CU7010
Keičiamųjų plokštelių laikiklis	237645
Suklio galvutė Ø 9,75-152,1 mm Jungtis HW63	237513 HW63
Reguliuojamas ištekimo laikiklis	237640
Ištekimo laikiklis	237634
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75–101,1 mm	237539