

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W29: 34-030****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236930 34-030
GTIN	4047109179301
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Tipas: ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 06T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,15 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	34-030
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 06T304
Kietlydinys	BK8425
Tipas	ST900
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		