

**Garant****DC.T 11T308, Rūšis: HU7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260464 HU7310
GTIN	4045197669940
Produktų klasė	21G

**Aprašymas****Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	AM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM

Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui