

**DCMT 070208, Rūšis: CA6525**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260486 CA6525
GTIN	4960664492008
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMT 070208 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	GK
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070208
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui